

**TS 32X15 2M/CRN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Rostfritt stål är en gemensam term för alla typer stål (legeringar) med hög renhetsgrad och korrosionsbeständighet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Montageskena, utan avlångt hål, Tillbehör, 33 x 15 x 2000 mm, Rostfritt stål, obehandlad
Art.nr.	<a href="#">0293220000</a>
Typ	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
Förp.	2 m

## TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	701 g		

## Montageskena

Hålad montageskena	Nej						
Längd på montageskena	<table><tr><td>min.</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>nominell</td><td>2 000 mm</td></tr><tr><td>max.</td><td>2 000 mm</td></tr></table>	min.	0 mm	nominell	2 000 mm	max.	2 000 mm
min.	0 mm						
nominell	2 000 mm						
max.	2 000 mm						
Material	Rostfritt stål						
Monteringsanvisning	Direktmontage						
Normer	DIN EN 60715						
Slitsavstånd							
Slitsbredd							
Slitslängd							
Tjocklek	1,5 mm						
Yta	obehandlad						

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**TS 32X15 2M/CRN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

## TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	