

VP 9-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřená, PG 9, 5 mm, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	0294700000
Typ	VP 9-MS65
GTIN (EAN)	4008190005887
Množství	100 ks

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Délka	8 mm	Délka (v palcích)	0,315 inch
Průměr	18 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	4 mm	Čistá hmotnost	4,45 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

Délka závitu	5 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývody	PG	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr hlavice	18 mm	Průměr těsnění	15,2 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	NBR
Vnější závit	PG 9		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

