

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 9, 5 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	0294760000
Típus	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
Qty.	100 Stück

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	4,5 mm	Magasság (coll)	0,177 inch
Hossz	9,5 mm	Hossz, inch	0,374 inch
Átmérő	15,2 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	4 mm	Nettó tömeg	0,97 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Általános információk

Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Fej átmérő	19 mm
Halogén	Nem	Külső menet	PG 9
Menet hossza	5 mm	Tömszelencék	PG
Tömítőgyűrű átmérője	15,2 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

