

VP 13,5-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, PG 13,5, 6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	0294900000
Typ	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008190053383
Förp.	100 Stück

VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Längd	9 mm	Bygglängd (tum)	0,354 inch
Diameter	24 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	5 mm	Nettovikt	8,58 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG	Gänga (yttre)	PG 13,5
Gängningslängd	6 mm	Halogener	Nej
Huvuddiameter	24 mm	Material	Mässing, förnicklad
O-Ring	NBR	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätning	NBR
Tätningsring diameter	20,4 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VP 13,5-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**