

SH 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Podpora přípojnice
Objednací číslo	0299860000
Typ	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
Množství	20 ks

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0,945 inch
Výška	24,5 mm	Výška (v palcích)	0,965 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	vše ostatní
Barevný	Béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
-------------------	--------------	-------------	---------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	vše ostatní
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – 02961_SH_1_DXF.dxf CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	