

KISC M3X20.5/10 EK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókeggyel, Rögzítőcsavar, Acél
Rendelési szám	0303000000
Típus	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008190163686
Qty.	100 Stück

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0,787 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	1,16 g

Anyag adatok

Anyag	Acél	Felületi minőség	Egyéb
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	gyűjtősínhez
----------	--------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Méretetek

Átmérő	3 mm
--------	------

Általános

Felületi minőség	Egyéb	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
------------------	-------	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format