


H25,0/36 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Hnědá
Objednávací číslo	0317100000
Typ	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
Množství	50 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 19. května 2024 22:16:17 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

H25,0/36 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1,2 g
----------------	-------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, hnědá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	24 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	22 mm	L1 v mm	36 mm
Průměr objímky (D2)	11,2 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	7,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 3	Průřez vodiče	25 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm
Vojenské určení	T 20A 030 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H25,0/36 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**