

H25,0/36 BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 24 mm, 22 mm, barna
Rendelési szám	0317100000
Típus	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
Qty.	50 Stück
Csomagolás	loose

H25,0/36 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1,2 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, barna
----------	----------	-----------------	--------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	24 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	11,2 mm	Katonai kivitel	T 20A 030 A
L1, mm	36 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód	Weidmueller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3
Vezeték-keresztmetszet	25 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	22 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	7,3 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

Rajz