


**H35,0/39 BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый
Номер для заказа	<a href="#">0317300000</a>
Тип	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
Кол.	50 Шт.
Упаковка	Россыпью

H35,0/39 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	1,75 g
-------------	--------

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник
Стандартный		с изоляцией, цвет - бежевый

## Кабельные наконечники

L1 в мм	39 мм	Диаметр изоляции (D2)	12,7 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	8,3 мм	Длина зачистки изоляции	28 мм
Длина поверхности контакта (L2)	25 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Поперечное сечение соединяемого провода	35 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,4 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmueller

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H35,0/39 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

