


BB 1 AKB 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fästen för våra pluggbara kopplingsplintar fungerar som mekaniska fästdon för respektive plugg. De skyddar både anslutningen och kontakten från mekanisk stress och oavsiktlig uppskruvning på grund av vibrationer.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sektionsplatta (plint), Montageblock, 27 mm x 23 mm, beige
Art.nr.	0320560000
Typ	BB 1 AKB 4
GTIN (EAN)	4008190102555
Förp.	50 Stück

BB 1 AKB 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0,906 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1,063 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0,276 inch
Nettovikt	2,34 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande	Montageblock
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	rastbar	Nej
---------------------	---------------	---------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format