

E 14/6A GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A Weidmüller E 14-as kivitelezésű, 2 A és 16 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

Általános rendelési adatok

Verzió	Aktív komponensek, Olvadábbiztosíték-betét
Rendelési szám	0328300000
Típus	E 14/6A GN
GTIN (EAN)	4008190002190
Qty.	10 Stück

E 14/6A GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	6,4 g
-------------	-------

Anyag adatok

Szín	bézs
------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Biztosítóbetétek

Jellemzők	lomha	Szín	bézs
Változat	Biztosíték-tartozék		

Névleges adatok

Névleges feszültség	380 V	Névleges áram	6 A
---------------------	-------	---------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ECLASS 9.0	27-14-20-04	ECLASS 9,1	27-14-20-04
ECLASS 10.0	27-14-20-04	ECLASS 11.0	27-14-20-04
ECLASS 12.0	27-14-20-04	ECLASS 13.0	27-14-20-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	