

## E 14/10A RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A Weidmüller E 14-as kivitelezésű, 2 A és 16 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Aktív komponensek, Olvadábbiztosíték-betét
Rendelési szám	<a href="#">0328400000</a>
Típus	E 14/10A RT
GTIN (EAN)	4008190000288
Qty.	10 Stück

## E 14/10A RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	6,7 g
-------------	-------

## Anyag adatok

Szín	bézs
------	------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

## Biztosítóbetétek

Jellemzők	lomha	Szín	bézs
Változat	Biztosíték-tartozék		

## Névleges adatok

Névleges feszültség	380 V	Névleges áram	10 A
---------------------	-------	---------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ECLASS 9.0	27-14-20-04	ECLASS 9,1	27-14-20-04
ECLASS 10.0	27-14-20-04	ECLASS 11.0	27-14-20-04
ECLASS 12.0	27-14-20-04	ECLASS 13.0	27-14-20-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	