

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

Általános rendelési adatok

Verzió	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, zöld
Rendelési szám	0328600000
Típus	P 14/6 D01 GN SAKS4
GTIN (EAN)	4008190004248
Qty.	50 Stück

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	10,5 mm	Mélység (coll)	0,413 inch
Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0,433 inch
Átmérő	12 mm	Nettó tömeg	0,36 g

Anyag adatok

Anyag	Alumínium	Szín	zöld
-------	-----------	------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Biztosítóbetétek

Olvadóbiztosíték-betét	E 14	Szín	zöld
Típus	Illesztőbetét E 14 6 A betétekhez	Változat	Biztosítóelem
Áram	6 A		

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Méretetek

Átmérő	12 mm
--------	-------

Névleges adatok

Névleges áram	6 A
---------------	-----

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	