
RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Axiální komponenty, jako jsou odpory, diody a kondenzátory, lze připájet na komponentové moduly RSX.
Podle verze lze na naše moduly RSX připájet až osm komponentů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul montážní skupiny, Počet signálů: 5
Objednací číslo	0329860000
Typ	RSX LOETST. GSF 5/5
GTIN (EAN)	4008190179373
Množství	5 ks

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Nejvyšší nebo nejnižší verze	53 mm	Šířka	70 mm
Šířka (v palcích)	2,756 inch	Délka	35 mm
Délka (v palcích)	1,378 inch	Čistá hmotnost	36 g

Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-40...60

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d577b8f5-26ef-4f66-a4a2-3b0818823974

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možnosti označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Objednací číslo	0383560000	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

Typ	EW 35/SCHA/M3	Verze
Objednací číslo	0258660000	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190033477	
Množství	20 ks	

Typ	EW 35 GR 7032	Verze
Objednací číslo	0383530000	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190027322	
Množství	50 ks	

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možnosti označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/1	Verze
Objednací číslo	1059000000	W řada, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190172282	
Množství	50 ks	

Typ	WEW 35/2	Verze
Objednací číslo	1061200000	W řada, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možnosti označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZEW 35	Verze
Objednací číslo	0540000000	Z řada, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190956264	
Množství	20 ks	

Typ	ZEW 35/2	Verze
Objednací číslo	0630740000	Z řada, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4032248348916	
Množství	20 ks	

Hliník



Hliník má druhou nejlepší elektrickou vodivost po mědi. Jednou z výhod je nízká váha, výhodou je vynikající ochrana proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X15/2.3 2M/AL/BK	Verze
Objednací číslo	0848290000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, bez slotu, Hliník, neošetřené
GTIN (EAN)	4032248385614	
Množství	2 m	

Typ	TS 35X7.5 2M/AL/BK	Verze
Objednací číslo	0330800000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, bez slotu, Hliník, neošetřené
GTIN (EAN)	4008190100650	
Množství	2 m	

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nerezová ocel



Nerezová ocel je kolektivní termín pro všechny typy ocelí (slitin) s vysokým stupněm čistoty a odolnosti vůči korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X7.5 2M/CRN	Verze
Objednací číslo	0747350000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, bez slotu, Nerezavějící ocel,
GTIN (EAN)	4032248003372	Nerezavějící ocel 1.4301, neošetřené
Množství	2 m	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X7.5 1M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0383410000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, bez slotu, Ocel, galvanizované,
GTIN (EAN)	4008190115623	pochromované
Množství	1 m	
Typ	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0514510000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, se slotem, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190116620	pasivovaný
Množství	1 m	
Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0383400000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190088026	pasivovaný
Množství	2 m	
Typ	TS 35X15 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0236400000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190114558	pasivovaný
Množství	2 m	
Typ	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0514500000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, se slotem, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190046019	pasivovaný
Množství	2 m	

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0236500000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, se slotem, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190183967	pasivovaný
Množství	2 m	

Typ	TS 35X15/LL 2M/ST/SZ	Verze
Objednací číslo	7907490000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, se slotem, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4032248296262	pasivovaný
Množství	2 m	

Typ	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ	Verze
Objednací číslo	7915060000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, se slotem, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4032248296279	pasivovaný
Množství	2 m	

Typ	TS 35X15/LL 1M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0236510000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, se slotem, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190017699	pasivovaný
Množství	1 m	

Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0498000000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4008190042493	pasivovaný
Množství	2 m	

Typ	TS 35X7.5 2M/ST/SZ	Verze
Objednací číslo	8300090000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a
GTIN (EAN)	4032248387564	pasivovaný
Množství	2 m	

Měď



Měď má nejlepší elektrickou vodivost ze všech používaných kovů. Měděná lišta má nejvyšší ochranu před zkratem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X15/2.3 2M/CU/BK	Verze
Objednací číslo	0270100000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, bez slotu, Měď, neošetřené
GTIN (EAN)	4008190105136	
Množství	2 m	

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plast



Plastové DIN lišty mají izolační vlastnosti a jsou velmi lehké. Lze je použít tam, kde nelze se standardními DIN lištami dosáhnout povrchové vzdálenosti a odstupy od podpěry.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TSK 35X15 2M PVC/GR	Verze
Objednací číslo	0514300000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, bez slotu, PVC, neošetřené
GTIN (EAN)	4008190052263	
Množství	2 m	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	0122800000	Nosná lišta, TS 32, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4008190066307	
Množství	2 m	

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 32



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možnosti označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 2	Verze
Objednací číslo	0199360000	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	