

## Q 4 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban,<br>Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt:<br>Nem, 24 A, szürke |
| Rendelési szám | <a href="#">0337200000</a>  |
| Típus          | Q 4 SAK2.5  |
| GTIN (EAN)     | 4008190142902   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## Q 4 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 20,5 mm | Mélység (coll)   | 0,807 inch |
| Magasság    | 6 mm    | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Szélesség   | 23,4 mm | Szélesség (coll) | 0,921 inch |
| Nettó tömeg | 6,98 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Anyag adatok

|       |      |      |        |
|-------|------|------|--------|
| Anyag | CuSn | Szín | szürke |
|-------|------|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

## Keresztösszekötő

|                             |      |                         |                  |
|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 4    | Névleges áram, 2 pólusú | 41 A             |
| Névleges áram, többpólusú   | 41 A | Típus                   | Keresztösszekötő |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |                    |                 |                      |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

## Méretetek

|                |      |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 6 mm |
|----------------|------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 24 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 4 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Q 4 SAK2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |