

QL 10 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke |
| Rendelési szám | 0338500000 |
| Típus | QL 10 SAKA10 |
| GTIN (EAN) | 4008190063313 |
| Qty. | 20 Stück |

QL 10 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0,236 inch |
| Szélesség | 115,1 mm | Szélesség (coll) | 4,531 inch |
| Nettó tömeg | 9 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------|-------|------|--------|
| Anyag | Cu Zn | Szín | szürke |
|-------|-------|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|------------------------------|------|-------------------------|------------------|
| Keresztköött kapcsolók száma | 10 | Névleges áram, 2 pólusú | 47 A |
| Névleges áram, többpólusú | 36 A | Típus | Keresztösszekötő |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Méretetek

| | |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 6 mm |
|----------------|------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 57 A |
|---------------|------|

Általános

| | | | |
|-----------|----|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 10 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|----|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

QL 10 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
|--------------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|