

## TW AKZ4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Verze           | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 47 mm x 30 mm, Tmavě béžová |
| Objednací číslo | <a href="#">0348260000</a>                                             |
| Typ             | TW AKZ4                                                                |
| GTIN (EAN)      | 4008190128241                                                          |
| Množství        | 50 ks                                                                  |

## TW AKZ4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 30 mm   | Hloubka (v palcích) | 1,181 inch |
| Výška          | 47 mm   | Výška (v palcích)   | 1,85 inch  |
| Šířka          | 0,6 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,024 inch |
| Čistá hmotnost | 0,992 g |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Verze | Mezilehlá deska |
|-------|-----------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |              |

## Další technická data

|                   |                       |           |    |
|-------------------|-----------------------|-----------|----|
| Návod k instalaci | Použito mezi svorkami | Příchytka | Ne |
|-------------------|-----------------------|-----------|----|

## Všeobecně

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Návod k instalaci | Použito mezi svorkami |
|-------------------|-----------------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brožury                 |                                                 |