

FKSC M6X12 D9/SW3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet polů: 1
Objednací číslo	0353500000
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3
GTIN (EAN)	4008190139285
Množství	50 ks

FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	2,2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Šrouby
-------	--------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Provedení povrchu	Různé
Barevný	Šedá		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	1
Provedení povrchu	Různé		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	CAT 1 TERM 16/17 EN

FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

