

E 18/25A GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

A Weidmüller E 18-as kivitelezésű, 20 A és 63 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

Általános rendelési adatok

Verzió	Aktív komponensek, Olvadábbiztosíték-betét
Rendelési szám	0361400000
Típus	E 18/25A GE
GTIN (EAN)	4008190080785
Qty.	10 Stück

E 18/25A GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	10,8 g
-------------	--------

Anyag adatok

Szín	bézs
------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Biztosítóbetétek

Jellemzők	lomha	Szín	bézs
Változat	Biztosíték-tartozék		

Névleges adatok

Névleges feszültség	380 V	Névleges áram	25 A
---------------------	-------	---------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ECLASS 9.0	27-14-20-04	ECLASS 9,1	27-14-20-04
ECLASS 10.0	27-14-20-04	ECLASS 11.0	27-14-20-04
ECLASS 12.0	27-14-20-04	ECLASS 13.0	27-14-20-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	