

**E 18/35A SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

A Weidmüller E 18-as kivitelezésű, 20 A és 63 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Aktív komponensek, Olvadábbiztosíték-betét
Rendelési szám	<a href="#">0361500000</a>
Típus	E 18/35A SW
GTIN (EAN)	4008190131005
Qty.	10 Stück

## E 18/35A SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	12,9 g
-------------	--------

## Anyag adatok

Szín	bézs
------	------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

## Biztosítóbetétek

Jellemzők	lomha	Szín	bézs
Változat	Biztosíték-tartozék		

## Névleges adatok

Névleges feszültség	380 V	Névleges áram	35 A
---------------------	-------	---------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ECLASS 9.0	27-14-20-04	ECLASS 9,1	27-14-20-04
ECLASS 10.0	27-14-20-04	ECLASS 11.0	27-14-20-04
ECLASS 12.0	27-14-20-04	ECLASS 13.0	27-14-20-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	