

**H35,0/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej |
| Art.nr.           | <a href="#">0368900000</a>            |
| Typ               | H35,0/18                              |
| GTIN (EAN)        | 4008190145675                         |
| Förp.             | 100 Stück                             |
| Förpackning       | lös                                   |

## H35,0/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0,81 g |
|-----------|--------|

## Tekniska data

|                    |                          |           |          |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa utan plastkrage | Utförande | Standard |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                         |       |                            |                    |
|-------------------------|-------|----------------------------|--------------------|
| Avisoleringslängd       | 18 mm | Kontaktytans diameter (D1) | 8,3 mm             |
| Kontaktytans längd (L2) | 18 mm | Kragdiameter (D2)          | 11 mm              |
| L1 i mm                 | 18 mm | Ledardiameter              | 35 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 2 |                            |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search  | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744      |

## Nedladdningar

|                      |  |
|----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| Kataloger            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschyrer           |  |

**H35,0/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**