

H1,5/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет
Номер для заказа	0372700000
Тип	H1,5/7
GTIN (EAN)	4008190064525
Кол.	1 000 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 10 мая 2024 г. 20:36:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H1,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,052 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции
------------	-------------	-------------------	-----------------------------------

Кабельные наконечники

L1 в мм	7 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,7 мм	Длина зачистки изоляции	7 мм
Длина поверхности контакта (L2)	7 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

