

## AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 25 mm, Šířka: 32 mm, Hloubka: 1 mm
Objednací číslo	<a href="#">0376000000</a>
Typ	AD 4 SAK6N EN
GTIN (EAN)	4008190517700
Množství	10 ks

## AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	1 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

## Údaje materiálu

Materiál	PVC	Barevný	Žlutá
----------	-----	---------	-------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>