

## H10,0/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint  
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">0379300000</a>
Típus	H10,0/18
GTIN (EAN)	4008190156091
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,442 g
-------------	---------

## Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggallér nélkül
----------	----------	-----------------	----------------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	18 mm	Gallér átmérője (D2)	5,8 mm
Vezeték-keresztmetszet	18 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Érintkező felület átmérője (D1)	10 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
	4,5 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

