

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

När det gäller isoleringshylsa för kabelskor är det möjligt att öka märkspänning inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	W-serien, Isoleringshylsa
Art.nr.	0386160000
Typ	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008190141004
Förp.	100 Stück

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0,276 inch
Nettovikt	0,34 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-50 °C...
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR)	E60693
---------------------	--------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		


Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E60693

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format