

G 20/0.10A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
Rendelési szám	0430300000
Típus	G 20/0.10A/F
GTIN (EAN)	4008190077174
Qty.	10 Stück

G 20/0.10A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0,787 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,8 g		

Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Biztosítóbetétek

Feszültségesés	2600 mV	Jellemzők	gyors működésű
Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA	Olvadási integrál	0,001 A ² s
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 20	Optikai működésjelzés	Nem
Szín	Világosszürke	Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	0,8 W
Változat	Biztosíték-tartozék	Áram	0,1 A

Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	0,1 A
---------------------	-------	---------------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	