

G 20/0.20A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
Objednací číslo	0430400000
Typ	G 20/0.20A/F
GTIN (EAN)	4008190152383
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	0,8 g		

Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	0,2 A
------------------	-------	-----------------	-------

Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	0,04 A²s
Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20
Optický funkční displej	Ne	Proud	0,2 A
Verze	Příslušenství pojistek	Vlastnosti	mžikový
Voltage drop	290 mV	Výstup příkonu (při 1,5 In)	0,2 W

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	