

**G 20/0.25A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

För att skydda mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 5 x 20 mm i storlek från 100 mA till 6,3 A.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Finsäkring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
Art.nr.	<a href="#">0430500000</a>
Typ	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008190153991
Förp.	10 Stück

## G 20/0.25A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	0,9 g		

## Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	0,25 A
--------------	-------	-----------	--------

## Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

## Säkringsinsatser

Egenskaper	snabb	Färgkod	ljusgrå
Märkbrytförmåga	1,5 kA	Optisk funktionsdisplay	Nej
Säkringsinsats	G-Si. 5 x 20	Smältintegral	0,07 A²s
Spänningsfall	280 mV	Ström	0,25 A
Uteffekt (@ 1,5 In)	0,3 W	Utförande	Säkringstillbehör

## Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	