

**G 20/0.50A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Imagen de producto**

Para la protección contra sobrecorriente, ofrecemos portafusibles con dimensiones 5x20 mm en grupos desde 100 mA hasta 6,3 A.

**Datos generales para pedido**

Versión	Fusible de baja intensidad, rápido, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
Código	<a href="#">0430600000</a>
Tipo	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008190046835
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 18:59:30 CEST

## G 20/0.50A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	0,9 g		

## Datos del material

Color	Gris claro
-------	------------

## Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Intensidad nominal	0,5 A
-----------------	-------	--------------------	-------

## Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	600 mV	Color	Gris claro
Corriente	0,5 A	Indicación óptica de funcionamiento	No
Integral de fusión	0,23 A²s	Potencia de salida (@ 1,5 In)	1 W
Versión	Accesorios para fusibles	portafusible	G-Si. 5 x 20

## Valores característicos del sistema

Versión	Accesorios para fusibles
---------	--------------------------

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	