

G 20/0.50A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

För att skydda mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 5 x 20 mm i storlek från 100 mA till 6,3 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
Art.nr.	0430600000
Typ	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008190046835
Förp.	10 Stück

G 20/0.50A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	0,9 g		

Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	0,5 A
--------------	-------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

Säkringsinsatser

Egenskaper	snabb	Färgkod	ljusgrå
Märkbrytförmåga	1,5 kA	Optisk funktionsdisplay	Nej
Säkringsinsats	G-Si. 5 x 20	Smältintegral	0,23 A²s
Spänningsfall	600 mV	Ström	0,5 A
Uteffekt (@ 1,5 In)	1 W	Utförande	Säkringstillbehör

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	