

## G 20/2.00A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430900000</a>                            |
| Típus          | G 20/2.00A/F  |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567   |
| Qty.           | 10 Stück  |

## G 20/2.00A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Magasság    | 20 mm   | Magasság (coll)  | 0,787 inch |
| Szélesség   | 5 mm    | Szélesség (coll) | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 1,047 g |                  |            |

## Anyag adatok

|      |               |
|------|---------------|
| Szín | Világosszürke |
|------|---------------|

## Rendszer specifikációk

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Változat | Biztosíték-tartozék |
|----------|---------------------|

## Biztosítóbetétek

|                                    |                     |                                |                       |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Feszültségesés                     | 320 mV              | Jellemzők                      | gyors működésű        |
| Névleges megszakítási teljesítmény | 1,5 kA              | Olvadási integrál              | 0,88 A <sup>2</sup> s |
| Olvadóbiztosíték-betét             | G-Si. 5 x 20        | Optikai működésjelzés          | Nem                   |
| Szín                               | Világosszürke       | Teljesítménykimenet (@ 1,5 In) | 2 W                   |
| Változat                           | Biztosíték-tartozék | Áram                           | 2 A                   |

## Névleges adatok

|                     |       |               |     |
|---------------------|-------|---------------|-----|
| Névleges feszültség | 250 V | Névleges áram | 2 A |
|---------------------|-------|---------------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                    |   |
|--------------------|---|
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Kiadványok         |   |