

## SFNS5 VKMU M5 SW15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Rögzítőanya, Négyzetes, Magasság: 15 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Anyag: Acél horganyzott, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">0433500000</a>
Típus	SFNS5 VKMU M5 SW15
GTIN (EAN)	4008190494520
Qty.	20 Stück

## SFNS5 VKMU M5 SW15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	11,7 mm	Mélység (coll)	0,461 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	7,9 g		

## Általános információ

Anyag	Acél horganyzott	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000129	ETIM 7.0	EC000129
ETIM 8.0	EC003863	ETIM 9.0	EC003863
ECLASS 9.0	23-11-07-01	ECLASS 9,1	23-11-07-90
ECLASS 10.0	23-11-07-90	ECLASS 11.0	23-11-07-02
ECLASS 12.0	23-11-07-02	ECLASS 13.0	23-11-07-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	