

**G 20/0.63A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
Objednací číslo	<a href="#">0439000000</a>
Typ	G 20/0.63A/F
GTIN (EAN)	4008190131210
Množství	10 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	1,1 g		

## Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

## Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	0,63 A
------------------	-------	-----------------	--------

## Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	0,31 A <sup>2</sup> s
Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20
Optický funkční displej	Ne	Proud	0,63 A
Verze	Příslušenství pojistek	Vlastnosti	mžikový
Voltage drop	550 mV	Výstup příkonu (při 1,5 In)	1,1 W

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	