

G 20/0.63A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Imagen de producto**

Para la protección contra sobrecorriente, ofrecemos portafusibles con dimensiones 5x20 mm en grupos desde 100 mA hasta 6,3 A.

Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, rápido, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
Código	0439000000
Tipo	G 20/0.63A/F
GTIN (EAN)	4008190131210
Cantidad	10 Pieza

G 20/0.63A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,197 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	1,1 g		

Datos del material

Color	Gris claro
-------	------------

Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Intensidad nominal	0,63 A
-----------------	-------	--------------------	--------

Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	550 mV	Color	Gris claro
Corriente	0,63 A	Indicación óptica de funcionamiento	No
Integral de fusión	0,31 A²s	Potencia de salida (@ 1,5 In)	1,1 W
Versión	Accesorios para fusibles	portafusible	G-Si. 5 x 20

Valores característicos del sistema

Versión	Accesorios para fusibles
---------	--------------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	