

**SAK 4/35 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verzió              | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám      | <a href="#">0443680000</a>  |
| Típus               | SAK 4/35 BL   |
| GTIN (EAN)          | 4008190003869   |
| Qty.                | 100 Stück   |
| Helyettesítő termék | <a href="#">1020180000</a>  |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 44 mm  | Mélység (coll)   | 1,732 inch |
| Magasság    | 45 mm  | Magasság (coll)  | 1,772 inch |
| Szélesség   | 6,5 mm | Szélesség (coll) | 0,256 inch |
| Nettó tömeg | 9,09 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                       | Üzemi hőmérsékleti tartomány        | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                             |                                     |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C  |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                              |   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV18ATEX8207U   | Tanúsítvány száma (IECEx)    | IECExTUR18.0017U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V             | Áram (ATEX)                  | 32 A  |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEx)      | 550 V   |
| Áram (IECEx)                       | 32 A              | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb     | 2014/34/EU címke             | II 2 G D  |

## Anyag adatok

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |     |

## Rendszer specifikációk

|                                    |  |                               |      |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1  | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2  | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem  | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Sín                                | TS 35  | N funkció                     | Igen |
| PE működés                         | Nem  | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |           |                                    |        |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V     | C áram nagyság (CSA)               | 36 A   |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 12400-129 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG    |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |   |      |
|---------------------|--------------------|---|------|
| Felszerelés típusa  | Felpattintható     | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Nyitott oldala      | jobb               | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |   |      |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                   |                        |               |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram          | 32 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A              | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W            | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |   |                   |
|--|----------------------|---|-------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
|--|----------------------|---|-------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3                  | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány   | oldalt               | Csatlakozások száma  | 2                    |
| Csupaszolási hossz   | 12 mm                | Iker érvéghüvelyek, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   |                      | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         | Meghúzási nyomaték, max.   | 1 Nm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0,5 Nm               | Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A4                   |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval   | 2                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |  |                      |

## UL névleges adatok

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 30 A   |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 10 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 10 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |   |        |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

|                     |                    |  |        |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| Szabványok          | IEC 60947-7-1      | Sín  | TS 35  |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693      |

## Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">CFAT SAK 4/35</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Product Change Notification                 | <a href="#">20210308 Technical Change SAK PA 35</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">Usage of terminals in EXi atmospheres</a><br><a href="#">Storage Conditions Terminal Blocks</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AP SAK4-10 DB              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6105100000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4008190394875              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117980000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4008190171087              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10 RT              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117900000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, piros     |
| GTIN (EAN)     | 4008190125059              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117960000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, bézs      |
| GTIN (EAN)     | 4008190081485              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## SAK 4/35 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456610              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 180 Stück                  |   |

## Q / SAK



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | Q 4 SAK4                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6336900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190036201              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | Q 2 SAK4                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6336700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190033842              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | Q 3 SAK4                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6336800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190089795              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 19:45:09 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | Q 10 SAK4                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6368800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN)     | 4008190049478              | Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke              |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## SAK-sorozat

SAK  
Series

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AD 4 SAK4                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6285300000</a> | Kapocsfedél, PVC, sárga, Magasság: 25 mm, Szélesség: 25.6 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190072902              | Mélység: 1 mm   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## SAK-sorozat

SAK  
Series

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Típus          | STA 1/ZA SAK4-10          | Verzió                       |
| Rendelési szám | <a href="#">632450000</a> | Tesztadapter (kapocs), 250 V |
| GTIN (EAN)     | 4008190209636             |                              |
| Qty.           | 25 Stück                  |                              |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203429              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 900 Stück                  |   |



## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálódugók




Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Verzió                       |
| Rendelési szám | <a href="#">6180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                              |
| Qty.           | 20 Stück                   |                              |

## SAK-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TSCH 2                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6353660000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190128432              |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |  |
| Típus          | TW 4 SAK4-10 BL            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6130180000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, kék                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190114138              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | TSCH 1                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6319160000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190097219              |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |  |
| Típus          | TW 4 SAK4-10               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6130160000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, bézs                 |
| GTIN (EAN)     | 4008190096335              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5    | Verzió              |
| Rendelési szám | <a href="#">6168600000</a> | SAK sorozat, Aljzat |
| GTIN (EAN)     | 4008190135225              |                     |
| Qty.           | 50 Stück                   |                     |

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M3X25                 | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6292500000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190177027              |                        |
| Qty.           | 100 Stück                  |                        |

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M3X22 PA/RT           | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6128900000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190084158              |                        |
| Qty.           | 100 Stück                  |                        |

## SAK 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Összekötőhüvelyek



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | VH 19/5/3.4                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6285100000</a> | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm,             |
| GTIN (EAN)     | 4008190189297              | Mélység: 17.5 mm, Cu Zn   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | VH 13.5/4.9/3.3            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6248500000</a> | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4.9 mm, Szélesség: 4.9 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4008190022723              | Mélység: 13.5 mm, Vörösréz  |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |
| Típus          | VL 2 SAK4                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6197000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190000271              | mm (P): 6.50, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke                              |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |