

QB 2 WI RA8 IS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 27 A, szürke |
| Rendelési szám | 0461100000 |
| Típus | QB 2 WI RA8 IS |
| GTIN (EAN) | 4008190034818 |
| Qty. | 50 Stück |

QB 2 WI RA8 IS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 19 mm | Mélység (coll) | 0,748 inch |
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0,472 inch |
| Szélesség | 3 mm | Szélesség (coll) | 0,118 inch |
| Nettó tömeg | 0,79 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag | PA 66 | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------|
| Változat | Keresztösszekötő |
|----------|------------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 2 | Névleges áram, 2 pólusú | 27 A |
| Névleges áram, többpólusú | 27 A | Típus | Keresztösszekötő |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |

Méretetek

| | |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 8 mm |
|----------------|------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 27 A |
|---------------|------|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 2 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

QB 2 WI RA8 IS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |