

## TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Rögzítőláb szerelősínhez, Poliamid 66
Rendelési szám	<a href="#">0462700000</a>
Típus	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190124113
Qty.	20 Stück

## TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	50,8 mm	Mélység (coll)	2 inch
Magasság	9,85 mm	Magasság (coll)	0,388 inch
Szélesség	9,85 mm	Szélesség (coll)	0,388 inch
Nettó tömeg	3,75 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez
----------	-------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
---------------------	--------------------	------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9,1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--