

IK 4 GG ZB4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
Objednáací číslo	0475460000
Typ	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008190065348
Množství	50 ks

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,571 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0,748 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	0,96 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Verze	pro přípojnicí 10 x 3 mm
-------	--------------------------

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Izolační materiál	PA
Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

Další technická data

Návod k instalaci	Sběrnice
-------------------	----------

Rozměry

TS 35 offset	39 mm
--------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
-------------------	----------	-------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format