

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

Általános rendelési adatok

Verzió	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
Rendelési szám	0475460000
Típus	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008190065348
Qty.	50 Stück

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	14,5 mm	Mélység (coll)	0,571 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	0,96 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyűjtősínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyűjtősín
---------------------	-----------

Méretetek

TS 35 eltolás	39 mm
---------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Gyűjtősín	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
---------------------	-----------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format