

**IK 4 BL ZB4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Svorka (připojení přípojnice)
Objednáací číslo	<a href="#">0475480000</a>
Typ	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Množství	50 ks

## IK 4 BL ZB4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,571 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0,748 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	1,04 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Specifikace systému

Verze	pro přípojnicí 10 x 3 mm
-------	--------------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Izolační materiál	PA
Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

## Další technická data

Návod k instalaci	Sběrnice
-------------------	----------

## Rozměry

TS 35 offset	39 mm
--------------	-------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
-------------------	----------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9.1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>