

IS 4 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, nástrčkové klíče
Objednací číslo	0485100000
Typ	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Množství	1 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Čistá hmotnost	27 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s šestihrannou hlavou s rukojetí s příčkou a vodícím hrotem, velikost 4
---------------	---

Šroubovací nářadí

Délka čepele	60 mm	Tvar	Kontakt
Velikost	4		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	