

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Imbuszcavarhúzó kiváló minőségű műanyagból készült derékszögű markolattal

- Nikkelezett felület
- Edzett króm-vanádium acélból készült
- DIN 6911 szerint
- DIN 6912 szerinti csavarokhoz

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | Csavarhúzó, Imbuszkulcs |
| Rendelési szám | 0485100000 |
| Típus | IS 4 DIN 6911 |
| GTIN (EAN) | 4008190117429 |
| Qty. | 1 Stück |

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-----------|
| Szélesség | 80 mm | Szélesség (coll) | 3,15 inch |
| Nettó tömeg | 27 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Imbuszcsonvarhúzó, derékszögű markolattal és vezetőcsúccsal, 4-es méret |
|-----------------|---|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|-------|-----------|------------|-------|
| Alak | Érintkező | Kés hossza | 60 mm |
| Méret | 4 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000818 | ETIM 7.0 | EC000818 |
| ETIM 8.0 | EC000818 | ETIM 9.0 | EC000818 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-02-27 | ECLASS 9,1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-02-27 | ECLASS 11.0 | 21-04-02-27 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-02-27 | ECLASS 13.0 | 21-04-02-27 |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |