

HP 4 ADP3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Stödplattor kan arrangeras i slutet eller under ett plintrad.
De kan klippas på skenor för montering av TS 32 eller TS
35 och fungera som stöd för respektive täckprofil.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Änd- och sektionsplatta för plintar, Änd- och mellanplatta, 82 mm x 3 mm, beige
Art.nr.	0485860000
Typ	HP 4 ADP3
GTIN (EAN)	4008190151096
Förp.	20 Stück

HP 4 ADP3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	66,5 mm	Byggdjup (tum)	2,618 inch
Höjd	82 mm	Bygghöjd (tum)	3,228 inch
Bredd	3 mm	Byggbredd (tum)	0,118 inch
Nettovikt	5,685 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Montagesats	26,5 mm
-------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Änd- och mellanplatta
-----------	-----------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	rastbar	Ja
---------------------	---------------	---------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

HP 4 ADP3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

