

VP 29-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, PG 29, 8 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	0501100000
Typ	VP 29-MS65
GTIN (EAN)	4008190126308
Förp.	50 Stück

VP 29-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Längd	12 mm	Bygglängd (tum)	0,472 inch
Diameter	40 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	7 mm	Nettovikt	20,4 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG	Gänga (yttre)	PG 29
Gängningslängd	8 mm	Halogener	Nej
Huvuddiameter	40 mm	Material	Mässing, förnicklad
O-Ring	NBR	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätning	NBR
Tätningsring diameter	37 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VP 29-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**