

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

Általános rendelési adatok

Verzió	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
Rendelési szám	0502780000
Típus	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
Qty.	50 Stück

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	8,6 mm	Mélység (coll)	0,339 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	1,34 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyűjtősínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyűjtősín
---------------------	-----------

Általános

Telepítési útmutató	Gyűjtősín	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
---------------------	-----------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9,1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format