

MB M3/M5 CRM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kluzná matice, M 5
Objednací číslo	0503500000
Typ	MB M3/M5 CRM
GTIN (EAN)	4008190182083
Množství	20 ks

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14 mm	Hloubka (v palcích)	0,551 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	3,55 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Lišta	TS 32
-------	--------------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	neošetřené
Barevný	Krémová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	-----------	---------------------------------------	----

Rozměry

Vnitřní závit	M 5	Rozteč v mm (P)	12 mm
---------------	-----	-----------------	-------

Všeobecně

Lišta	TS 32	Provedení povrchu	neošetřené
-------	-------	-------------------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ECLASS 9.0	23-11-08-04	ECLASS 9.1	23-11-08-04
ECLASS 10.0	23-11-08-04	ECLASS 11.0	23-11-07-16
ECLASS 12.0	23-11-07-16	ECLASS 13.0	23-11-07-16

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	CAT 1 TERM 16/17 EN