

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Verzió	Csúszóanya, M 5
Rendelési szám	0503500000
Típus	MB M3/M5 CRM
GTIN (EAN)	4008190182083
Qty.	20 Stück

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	14 mm	Mélység (coll)	0,551 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	3,55 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	Krémszínű	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 32
----------	-------------	-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

Méretetek

Belső menet	M 5	Osztás, mm (P)	12 mm
-------------	-----	----------------	-------

Általános

Felületi minőség	kezeletlen	Sín	TS 32
------------------	------------	-----	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ECLASS 9.0	23-11-08-04	ECLASS 9,1	23-11-08-04
ECLASS 10.0	23-11-08-04	ECLASS 11.0	23-11-07-16
ECLASS 12.0	23-11-07-16	ECLASS 13.0	23-11-07-16

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	CAT 1 TERM 16/17 EN