

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, utan avlångt hål, Tillbehör, 15 x 5.5 x 2000 mm, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	0514200000
Typ	TS 15X5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190172428
Förp.	2 m

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	5,5 mm	Byggdjup (tum)	0,217 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	155,5 g		

Montageskena

Hålad montageskena	Nej
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	10 mm ²
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	1,2 kA
Längd på montageskena	min. 0 mm nominell 2 000 mm max. 2 000 mm
Material	Stål
Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715
Slitsavstånd	
Slitsbredd	
Slitslängd	
Tjocklek	1 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

TS 15X5 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	SO SH1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0401460000	Stöd för samlingsskena
GTIN (EAN)	4008190188092	
Förp.	20 Stück	

Skruvar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X6	Artikelbeteckning
Art.nr.	0149700000	Infästningsskruv (plint)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Förp.	100 Stück	
Typ	BFSC M4X6 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	0136300000	Infästningsskruv (plint)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Förp.	50 Stück	

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

TS 15

TS 15

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 15/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071900000	Ändstöd, Plast, mörkbeige, Skena: TS 15, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190462949	
Förp.	50 Stück	
Typ	EW 15	Artikelbeteckning
Art.nr.	0382860000	Ändstöd, Polyamid 66, beige, Skena: TS 15, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190187804	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZEW 15	Artikelbeteckning
Art.nr.	7920340000	Ändstöd, Plast, beige, Skena: TS 15, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248238910	
Förp.	20 Stück	