

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, med långsmalt hål, Tillbehör, 33 x 15 x 2000 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	0514400000
Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
Förp.	2 m

Skapandedatum den 9 maj 2024 10:25:49 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	667 g		

Montageskena

Borrhål, slitsat	Ja
Diameter bestyckningshål (D)	5,2 mm
Hålad montageskena	Ja
Hålavstånd mitten	36 mm
Håldiameter	5,2 mm
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	35 mm ²
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	4,2 kA
Längd på montageskena	max. 2 000 mm
	min. 0 mm
	nominell 2 000 mm
Material	Stål
Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715
Slitsavstånd	11 mm
Slitsavstånd	
Slitsbredd	5,2 mm
Slitsbredd	
Slitslängd	25 mm
Slitslängd	
Tjocklek	1,5 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar



Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Produktillustration**

Avbildning liknande

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagefötter



Montagefötter används för att montera komponenter som inte kan fästas direkt på en DIN-skena.

Allmänna beställningsdata

Typ	MB M6/M4 GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	0334900000	Glidmutter, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Förp.	20 Stück	
Typ	MB M5/M3 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	0553400000	Glidmutter, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Förp.	20 Stück	
Typ	MB M3/M5 CRM	Artikelbeteckning
Art.nr.	0503500000	Glidmutter, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Förp.	20 Stück	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Monteringsmaterial

**Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- **Fästset för etiketter – SD** krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- **Det universella fästsetet – TPSD** har tagits fram för att möjliggöra säkra och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Material: Stål
GTIN (EAN)	4008190058258	
Förp.	50 Stück	

TS 32

TS 32

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EWK 1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0206160000	Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 32, skruvad
GTIN (EAN)	4008190080020	
Förp.	50 Stück	
Typ	EWK 2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0199360000	Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 32, skruvad
GTIN (EAN)	4008190023546	
Förp.	50 Stück	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	EWK 1 ALT	Artikelbeteckning
Art.nr.	0495160000	Ändstöd, Polyamid 66, beige, Skena: TS 32, skruvad
GTIN (EAN)	4008190160777	
Förp.	50 Stück	

Montageskenehållare



Montering av skenstöd kan användas för att montera DIN-skenor på alla platser i skåpet.. Den upphöjda eller vinklad DIN-skenan ger installationsprogrammet både enklare komponent och kabeldragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	TST 2/M5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1286600000	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4008190144777	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW D 4.3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1610110000	Montagefot för montageskena, Stål
GTIN (EAN)	4008190185305	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 6/M6	Artikelbeteckning
Art.nr.	0164000000	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
GTIN (EAN)	4008190095345	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0178100000	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4008190059651	
Förp.	10 Stück	
Typ	TST 2/M6	Artikelbeteckning
Art.nr.	0101700000	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
GTIN (EAN)	4008190069254	
Förp.	10 Stück	
Typ	SH 2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0494920000	Stöd för samlingsskena
GTIN (EAN)	4008190007584	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1779100000	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4032248169894	
Förp.	10 Stück	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Låsstift



Stänger ger en mekanisk anslutning mellan flera kopplingsplintar. De delar ut den mekaniska kraften inom applikationen och hindrar plintraden från att skjutas isär.

Allmänna beställningsdata

Typ	SST 3 2M	Artikelbeteckning
Art.nr.	0152700000	Tillbehör, Säkringsstift
GTIN (EAN)	4008190126193	
Förp.	2 m	

Skrudar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0295900000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	
Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1567480000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 Stück	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	0353500000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Förp.	50 Stück	