

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

Általános rendelési adatok

Verzió	Takarófedél (kapocs), Acél
Rendelési szám	0526060000
Típus	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008190128647
Qty.	50 Stück

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0,906 inch
Magasság	22,5 mm	Magasság (coll)	0,886 inch
Szélesség	7,8 mm	Szélesség (coll)	0,307 inch
Nettó tömeg	1,74 g		

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX)	6 mm ²
---------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyújtósínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyújtósín
---------------------	-----------

Általános

Telepítési útmutató	Gyújtósín
---------------------	-----------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások

IECEX

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format